

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9361.315

RiLineX-tilkoblingsadapter

Stat: 06.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9361.315 - RiLineX-tilkoblingsadapter

RiLineX-tilkoblingsadapter for 60 mm samleskinnesystemer. Egnet for dobbel tilkobling (rund-/ sektorleder). Valgfri faseavstand. 1-polet for L1/L2/L3/N.



Funksjoner

Art.nr	RX 9361.315
Fordeler	Montering på samleskinnesystemet og kabeltilkobling med kun én skrue
Materiale	Polyamid (PA 6) Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge	RAL 9005
Merkestrøm (maks.)	864 A
Driftsstrøm maks.	1 060 A
Merkestrøm rund leder	1 060 A
Merkestrøm rund leder (UL)	980 A
Elektriske verdier UL (SCCR)	27,5 kA – 600 V, RMS, ubeskyttet 100 kA - 600 V, automatsikring maks. 600 A, DIVQ/7 100 kA - 600 V, sikring klasse L maks. 2000 A, JDDZ/7
Effekt-utgang	oppe/nede
For skinneresystemer med senteravstand	60 mm
Polantall	1-polet

Funksjoner

Passer for samleskinnesystem	RiLineX RiLine60
Dimensjoner	Bredde: 54,1 mm Høyde: 119,4 mm Dybde: 163,4 mm
Tilkobling av rundledere	95 - 300 mm ²
Passer for samleskinner	15 x 10 20 x 10 30 x 10
Målespenning	1 000 V AC 1 500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Overspenningskategori	4
Smussklasse	3
Normer	IEC/EN 61439-1 UL 508
Merkestøtspenning Uimp	12 kV
Merkeisolasjonsspenning Ui	1 000 V
Tapseffekt maks.	105 W
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Maximum operating air humidity	90 %
Driftstemperaturområde	-5 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	10...90 %
Antall tilkoblinger	2
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,8 kg
Bruttovekt	0,892 kg
Tolltariffnummer	85369010

Funksjoner

ETIM 9

EC001531

Produktbeskrivelse

RX tilkoblingsadapter 1-polet, BH: 54x120, ledertilkobling maks. 300 mm²

Godkjenninger

Godkjenninger

UL + C-UL (listed)

Forklaringer

Samsvarserklæring
PCF-declaration