

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.035

RiLineX NH sikringslastskillebryter

Stat: 08.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9362.035 - RiLineX NH sikringslastskillebryter

RiLine NH-sikringslastskiller i størrelsene 00 for 60 mm DIN-skinnesystem. Dekselet er låsbart, kan plomberes og har visuell sikringsovervåking. Sikker spenningstesting utføres via integrert målepunkt på dekselet. NH-sikringslastskillere har en parkeringsposisjon for å gjøre vedlikeholdsarbeidet enklere. Tilkoblingsversjon med rammeklemme for tilkobling av rundledere fra min. 1,5 til maks. 95 mm². Kabelutgangen kan konverteres individuelt på toppen eller bunnen. Inkludert elektronisk sikringsovervåking.



Funksjoner

Art.nr	RX 9362.035
Fordeler	Deksel: låsbart og forseglingsbart Spenningstest gjennom separat åpning Snap-on-montering opp til 250 A og enkel tilpasning til samleskinnetykkelse 5/10 mm Vertøyfri ombygging av kabelutgangen Parkeringsposisjon for forenklet vedlikeholdsarbeid Alle varianter også med elektronisk sikringsovervåking
Materiale	Polyamid (PA 6) Brannsikkerhet iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolyttkobber, sølvbelagt
Farge	RAL 9005 RAL 35745
Leveringsomfang	Inkl. kontaktplugg for elektrisk sikringsovervåking
For skinnesystemer med senteravstand	60 mm
Effekt-utgang	oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Rammeklemme

Funksjoner

Rated insulation voltage	1 000 V
Driftsstrøm maks.	160 A
Merkestrøm maks.	160 A
Måledriftsspenning	690 V AC
For NH-størrelse	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner	Bredde: 106 mm Høyde: 229,5 mm Dybde: 104,5 mm
Driftstemperaturområde	-5 °C...35 °C
Lagringstemperaturområde	-25 °C...70 °C
Passer for samleskinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Passer for samleskinnesystem	RiLineX RiLine60
Polantall	3-polet
Brukskategori	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Smussklasse	3
med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)	Ja
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Fire load	16,6 MJ/m ²
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet uten endehylse	1,5 - 95 mm ²
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse	1,5 - 95 mm ²
Power dissipation (max.)	22 W

Funksjoner

Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	1.155
Bruttvekt	1.175
Kobberandel (kg / stk.)	0.409
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001040

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring
--------------	-------------------