


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.110

RiLineX NH sikringslastskillebryter

Stat: 03.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9362.110 - RiLineX NH sikringslastskillebryter

RiLine NH-sikringslastskiller i størrelsen 1 for 60 mm DIN-skinnesystem. Dekselet er låsbart, kan plomberes og har visuell sikringsovervåking. Sikker spenningstesting utføres via integrert målepunkt på dekselet. NH-sikringslastskiller har en parkeringsposisjon for å gjøre vedlikeholdsarbeidet enklere. Tilkoblingsversjon med skruekobling størrelse M10. Kabelutgangen kan konverteres individuelt på toppen eller bunnen.



Funksjoner

Art.nr	RX 9362.110
Utførelse	For 60 mm busbar systems
Fordeler	Deksel: låsbart og forseglingsbart Spenningstest gjennom separat åpning Snap-on-montering opp til 250 A og enkel tilpasning til samleskinnetykkelse 5/10 mm Vertøyfri ombygging av kabelutgangen Parkeringsposisjon for forenklet vedlikeholdsarbeid Alle varianter også med elektronisk sikringsovervåking
Materiale	Polyamid (PA 6) Brannsikkerhet iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolyttkobber, sølvbelagt
Farge	RAL 9005 RAL 35745
For skinnesystemer med senteravstand	60 mm
Effekt-utgang	oppe/nede

Funksjoner

Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Skrue M10
Sikringsinnsatser	NH 1
Måledriftsspenning	690 V AC
For NH-størrelse	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner	Bredde: 181,5 mm Høyde: 298 mm Dybde: 116,7 mm
Driftstemperaturområde	-5 °C...35 °C
Lagringstemperaturområde	-25 °C...70 °C
Passer for samleskinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Passer for samleskinnesystem	RiLineX RiLine60
Polantall	3-polet
Brukskategori	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A) DC-21B (440 V/100 A)
Smussklasse	3
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Brannbelastning	36,19 MJ/m ²
Tapseffekt maks.	51 W
Heat loss per fuse insert (max.)	23 W
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2,273 kg
Bruttovekt	2,448 kg

Funksjoner

Kobberandel (kg / stk.)	0,8
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001040
Produktbeskrivelse	RX NH-sikringslastskillebryter gr. 1, 250 A, 3-polet, skrue M10

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring PCF-declaration
--------------	--------------------------------------