

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9362.423

# RiLineX NH sikringslastskillebryter

Stat: 11.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9362.423 - RiLineX NH sikringslastskillebryter

RiLine NH-sikringslastskiller i størrelsene 000 for 60 mm DIN-skinnesystem. Dekselet er låsbart, kan plomberes og har visuell sikringsovervåking. Sikker spenningstesting utføres via integrert målepunkt på dekselet. NH-sikringslastskillere har en parkeringsposisjon for å gjøre vedlikeholdsarbeidet enklere. Tilkoblingsversjon med rammeklemme for tilkobling av rundledere fra min. 1,5 til maks. 50 mm<sup>2</sup>. Inkludert elektronisk sikringsovervåking.



## Funksjoner

Art.nr	RX 9362.423
Utførelse	For 60 mm samleskinnesystemer med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)
Fordeler	Deksel: låsbart og forseglingsbart Spenningstest gjennom separat åpning Snap-on-montering opp til 250 A og enkel tilpasning til samleskinnetykkelse 5/10 mm Vertøyfri ombygging av kabelutgangen Parkeringsposisjon for forenklet vedlikeholdsarbeid Alle varianter også med elektronisk sikringsovervåking
Materiale	Polyamid (PA 6) Brannsikkerhet iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolyttkobber, sølvbelagt
Farge	RAL 9005 RAL 35745
Leveringsomfang	Inkl. kontaktplugg for elektrisk sikringsovervåking

# Funksjoner

For skinner med senteravstand	60 mm
Effekt-utgang	nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Rammeklemme
Sikringsinnsatser	NH 000
Merkeisolasjonsspenning $U_i$	1 000 V
Måledriftsspenning	690 V AC
For NH-størrelse	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner	Bredde: 53 mm Høyde: 301,1 mm Dybde: 103 mm
Driftstemperaturområde	-5 °C...35 °C
Lagringstemperaturområde	-25 °C...70 °C
Passer for samleskinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Passer for samleskinnesystem	RiLineX RiLine60
Polantall	3-polet
Brukskategori	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Smussklasse	3
med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)	Ja
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Brannbelastning	13,62 MJ/m <sup>2</sup>

# Funksjoner

Tilkobling av runde ledninger, fintrådet uten endehylse	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse	1,5 - 50 mm <sup>2</sup>
Tapseffekt maks.	36 W
Effekttap per smeltesikring (maks.)	9 W
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,96 kg
Bruttovekt	0,985 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,404
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,54
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001040
Produktbeskrivelse	RX NH-sikringslastskillebryter gr. 000, 125 A, 3-polet, bunnuttak, rammeklemme, med sikringsovervåkning

# Godkjenninger

Godkjenninger	CQC-CCC
Forklaringer	Samsvarserklæring PCF-declaration