


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9363.030

RiLineX NH sikringslastskillebryter

Stat: 21.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9363.030 - RiLineX NH sikringslastskillebryter

RiLine NH-sikringslastskiller i størrelsene 00 for montasjeplater. Dekselet er låsbart, kan plomberes og har visuell sikringsovervåking. Sikker spenningstesting utføres via integrert målepunkt på dekselet. NH-sikringslastskillere har en parkeringsposisjon for å gjøre vedlikeholdsarbeidet enklere. Tilkoblingsversjon med rammeklemme for tilkobling av rundledere fra min. 1,5 til maks. 95 mm².



Funksjoner

Art.nr	RX 9363.030
Utførelse	For montasjeplateoppbygging
Fordeler	Deksel: låsbart og forseglingsbart Spenningstest gjennom separat åpning Vertøyfri ombygging av kabelutgangen Parkeringsposisjon for forenklet vedlikeholdsarbeid Alle varianter også med elektronisk sikringsovervåking
Materiale	Polyamid (PA 6) Brannsikkerhet iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolyttkobber, sølvbelagt
Farge	RAL 9005 RAL 35745
for mounting plate assembly	Ja
Effekt-utgang	oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Rammeklemme
Sikringsinnsatser	NH 00 NH 000
Merkeisolasjonsspenning Ui	1 000 kV

Funksjoner

Måle-driftsspennning	690 V AC
For NH-størrelse	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner	Bredde: 106 mm Høyde: 194 mm Dybde: 86,1 mm
Tilkobling av rundledere	1,5 - 16 mm ²
Driftstemperaturområde	-5 °C...35 °C
Lagringstemperaturområde	-25 °C...70 °C
Polantall	3-polet
Brukskategori	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Smussklasse	3
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Brannbelastning	11,56 MJ/m ²
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet uten endehylse	1,5 - 95 mm ²
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse	1,5 - 95 mm ²
Tverrsnitt rund leder	1,5 - 16 mm ²
Tapseffekt maks.	16 W
Effekttap per smeltesikring (maks.)	12 W
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	0,809 kg
Bruttovekt	0,829 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,268

Funksjoner

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,47
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001040
Produktbeskrivelse	RX NH-sikringslastskillebryter gr. 00, 160 A, 3-polet, rammeklemme, montasjeplatemontering

Godkjenninger

Godkjenninger	CQC-CCC
Forklaringer	Samsvarserklæring PCF-declaration