

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9364.004 RiLineX sikringsholder

Stat: 01.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9364.004 - RiLineX sikringsholder

Kompakt RiLineX sikringsholder klasse CC for 60 mm samleskinnesystemer. For sylindersikring klasse CC (30 A) med optisk LED-sikringsovervåkning. For sikker kontakt med sylindersikringene har apparatet spesielle sikringsholdere som kan låses når åpen og plomberes når lukket. Strekkfjærklemmer på opptil 6 mm² i en vinkel på 45° gjør det enklere å koble til lederne. Apparatet er egnet for verktøyfri snap-on-installasjon med halvautomatisk skinnejustering for 5 og 10 mm. Inklusive elektronisk sikringsovervåkning.



Funksjoner

Art.nr	RX 9364.004
Fordeler	Snapmontering og enkel tilpasning til samleskinnetykkelse 5/10 mm For klasse CC-sikring i henhold til UL 248-4 UL-godkjent i henhold til UL 4248 Innovativ svingmekanisme, som muliggjør selektiv utskifting av enkeltstående sikringsinnsatser Lett tilgjengelige push-in-tilkoblinger i nedre del Verktøy for uttak av sikringer inkludert i leveransen Låsbar og plomberbar med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)
Materiale	Polyamid (PA 6) Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
General colour	RAL 9005 RAL 35745
Merkestrøm (maks.)	30 A

Funksjoner

Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Trekkfjærklemme
Måledriftsspenning	600 V AC
Elektriske verdier UL (SCCR)	200 kA - 600 V, sikring klasse CC maks. 30 A, JDDZ/7
Polantall	3-polet
Dimensjoner	Bredde: 27 mm Høyde: 263 mm Dybde: 123,5 mm
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse	1,5 - 6 mm ²
Passer for samleskinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Sikringsinnsatser	Class CC
For sikringstype (Class)	Sikringsklasse CC
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	1,2 kg
Bruttovekt	1,406 kg
Tolltariffnummer	85369095

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------