


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9364.024

RiLineX skrusikringselement

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9364.024 - RiLineX skrusikringselement

Kompakt RiLineX skrusikringselement for 60 mm samleskinnesystemer. For sylindersikring 10 x 38 mm med elektronisk og optisk LED-sikringsovervåking via signalkontakter. For sikker kontakt med sylindersikringene har apparatet spesielle sikringsholdere som kan låses når åpen og plomberes når lukket. Strekkfjærklemmer på opptil 6 mm² i en vinkel på 45° gjør det enklere å koble til lederne. Apparatet er egnet for verktøyfri snap-on-installasjon med halvautomatisk skinnejustering for 5 og 10 mm.



Funksjoner

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.nr | RX 9364.024 |
| Fordeler | Sikker kontakt med sikringsinnsatsene (uten skruelukk) Snapmontering og enkel tilpasning til samleskinnetykkelse 5/10 mm Optisk LED-sikringsovervåking Spenningsstest gjennom separat åpning Vedlikeholdsfri trekkfjærtilkobling opp til 16 mm ² Fullstendig berøringsbeskyttelse uten ekstra tilbehør som skruelukk |
| Produktendring | (Sekundær) |
| Materiale | Polyamid (PA 6) Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 |
| Farge | RAL 35745 RAL 9005 |
| Tilkoblingsmåte (elektrisk) | Trekkfjærklemme |
| Driftsstrøm maks. | 32 A |

Funksjoner

| | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Måledriftsspenning | 400 V AC |
| Effekt-utgang | nede |
| Polantall | 3-polet |
| Passer for samleskinnesystem | RiLineX RiLine60 |
| Dimensjoner | Bredde: 26,8 mm Høyde: 262,5 mm Dybde: 95 mm |
| Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse | 1,5 - 6 mm ² |
| Tilkobling av runde kabler, fintrådet med endehylse AWG | AWG 16 - AWG 6 |
| Tilkobling av runde ledninger, flertrådet | 1,5 - 6 mm ² |
| Tilkobling av runde kabler, flertrådet AWG | AWG 16 - AWG 10 |
| Passer for samleskinner | 15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Målespenning | 400 V AC |
| Overspenningskategori | 4 |
| Smussklasse | 3 |
| Normer | IEC/DIN EN 60 947-3 |
| Merkeisolasjonsspenning U _i | 800 V |
| Tapseffekt maks. | 3 W |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 2XB |
| Drifts-luftfuktighet maks. | 90 % |
| Driftstemperaturområde | -5 °C...55 °C |
| Lagringstemperaturområde | -25 °C...75 °C |
| Luftfuktighet (ikke kondenserende) | 10...90 % |

Funksjoner

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brukskategori | AC-20B (400 V/100 A) |
| Sikringsinnsatser | 10 x 38 mm |
| Pakkeenhet | 4 stk. |
| Nettovekt | 1,4 kg |
| Bruttovekt | 1,412 kg |
| Kobberandel (kg / stk.) | 0,043 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 9,36 |
| Tolltariffnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001644 |
| Produktbeskrivelse | RX skruesikringselement 32 A, 3-polet, 10 x 38 mm, med LED og sikringsovervåking, B: 27 mm |

Godkjenninger

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Forklaringer | Samsvarserklæring PCF-declaration |
|--------------|--------------------------------------|