


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9364.024

# RiLineX skrusikringselement

Stat: 04.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9364.024 - RiLineX skrusikringselement

Kompakt RiLineX skrusikringselement for 60 mm samleskinnesystemer. For sylindersikring 10 x 38 mm med elektronisk og optisk LED-sikringsovervåking via signalkontakter. For sikker kontakt med sylindersikringene har apparatet spesielle sikringsholdere som kan låses når åpen og plomberes når lukket. Strekkfjærklemmer på opptil 6 mm<sup>2</sup> i en vinkel på 45° gjør det enklere å koble til lederne. Apparatet er egnet for verktøyfri snap-on-installasjon med halvautomatisk skinnejustering for 5 og 10 mm.



## Funksjoner

Art.nr	RX 9364.024
Fordeler	Sikker kontakt med sikringsinnsatsene (uten skruelukk) Snapmontering og enkel tilpasning til samleskinnetykkelse 5/10 mm Optisk LED-sikringsovervåking Spenningsstest gjennom separat åpning Vedlikeholdsfri trekkfjærtilkobling opp til 16 mm <sup>2</sup> Fullstendig berøringsbeskyttelse uten ekstra tilbehør som skruelukk
Produktendring	(Sekundær)
Materiale	Polyamid (PA 6) Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 35745 RAL 9005
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Trekkfjærklemme
Driftsstrøm maks.	32 A

# Funksjoner

Måledriftsspenning	400 V AC
Effekt-utgang	nede
Polantall	3-polet
Passer for samleskinnesystem	RiLineX RiLine60
Dimensjoner	Bredde: 26,8 mm Høyde: 262,5 mm Dybde: 95 mm
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Tilkobling av runde kabler, fintrådet med endehylse AWG	AWG 16 - AWG 6
Tilkobling av runde ledninger, flertrådet	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Tilkobling av runde kabler, flertrådet AWG	AWG 16 - AWG 10
Passer for samleskinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Målespenning	400 V AC
Overspenningskategori	4
Smussklasse	3
Normer	IEC/DIN EN 60 947-3
Merkeisolasjonsspenning Ui	800 V
Tapseffekt maks.	3 W
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Maximum operating air humidity	90 %
Driftstemperaturområde	-5 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	10...90 %

# Funksjoner

Brukskategori	AC-20B (400 V/100 A)
Sikringsinnsatser	10 x 38 mm
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	1,4 kg
Bruttovekt	1,412 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,043
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001644
Produktbeskrivelse	RX skruesikringselement 32 A, 3-polet, 10 x 38 mm, med LED og sikringsovervåking, B: 27 mm

# Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring PCF-declaration
--------------	--------------------------------------