


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9393.231 Modul for strømmåling

Stat: 06.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.231 - Modul for strømmåling

For utvidelse av den modulære nettanalysatoren REM 801 til opptil 92 strømmålekanaler eller tilkobling av eksterne systemkomponenter osv.

## Funksjoner

Art.nr	SV 9393.231
Utførelse	REM 800-CT-8-A for sekundær strømtransformator (1 A/5 A)
Produktbeskrivelse	For utvidelse av den modulære nettanalysatoren REM 801 til opptil 92 strømmålekanaler eller tilkobling av eksterne anleggsdeler osv. Opptil 10 utvidelsesmoduler, f.eks. strømmålemoduler, kan kobles til via den interne samleskinnen eller samleskinnemodulene med en maksimal buslengde på 100 m.
Henvisning til best.nr.	Målekategori CAT II
Driftstemperaturområde	-10 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-25 °C...70 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	5...95 %
Smussklasse	2
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 20
For bæreskinnemontering	Ja
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse	0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet uten endehylse	0,2 mm <sup>2</sup>
Tilkobling av runde kabler, entrådet	0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Tilkobling av runde ledninger, flertrådet	0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Nominell strøm for strømsensorer	5 A
Overspenningskategori	300 V

## Funksjoner

---

Merkestøtspenning Uimp	2,5 kV
Effektforbruk (ca.)	0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Måleområde	0...6 A
Frekvensen til grunnsvingningen	40...70 Hz
Harmoniske	1...25
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	0,45 kg
Bruttvekt	0,503 kg
Tolltariffnummer	85389099
Produktbeskrivelse	SV strømmålemodul REM 800-CT-8-A for sekundærstrømtransformatorer

## Godkjenninger

---

Forklaringer

Samsvarserklæring