

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.233

Digital inngangsmodul

Stat: 15.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9393.233 - Digital inngangsmodule REM 800-DI 14

Den digitale inngangsmodule utvider funksjonsomfanget til nettanalysatoren REM 801 med ytterligere 14 digitale innganger.

Funksjoner

Art.nr	SV 9393.233
Driftstemperaturområde	-10 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-25 °C...70 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	5...25 %
Smussklasse	2
Tellerfrekvens maks.	20 Hz
Inngangssignal low	0...5 V DC
Inngangssignal high	18...28 V DC
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 20
For bæreskinneinstallasjon	Ja
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet uten endehylse	0,2 - 1,5 mm ²
Tilkobling av runde kabler, entrådet	0,2 - 1,5 mm ²
Tilkobling av runde ledninger, flertrådet	0,2 - 1,5 mm ²
Tilkobling for rundkabel	AWG 16 - 24
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,29 kg
Bruttovekt	0,295 kg
Tolltariffnummer	85389099
Produktbeskrivelse	SV digital inngangsmodule REM 800-DI 14

Godkjenninger

Forklaringer

Samsvarserklæring