


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PK 9511.000

# Polykarbonat-kapslinger PK

Stat: 11.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9511.000 - Polykarbonat-kapslinger PK uten svekkinger

Veggkapsling av glassfiberforsterket polykarbonat Kapslingsgrad IP 66. Deksel med hurtiglås gir raskt vedlikehold. Selvslukkende materiale gir sikkerhet.



## Funksjoner

Art.nr	PK 9511.000
Utførelse	PK-skap med lukket deksel
Produktbeskrivelse	Bruk i omgivelsestemperaturområde: -35 °C...+80 °C. De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene.
Materiale	Kapslinger: Glassfiberforsterket polykarbonat Grått deksel: Glassfiberforsterket polykarbonat, PU-pakning som er innskummet helt rundt Lokkskruer: polyamid Isolasjonsstopfen: Polyetylen
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling med deksel Lokkskruer Isolasjonspropper for veggefesteskruer
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
IK-kode	IK08

# Funksjoner

---

Dimensjoner	Bredde: 130 mm Høyde: 130 mm Dybde: 99 mm
Driftstemperaturområde	-35 °C...80 °C
Grunnmateriale	Polykarbonat
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	1,464 kg
Bruttovekt	1,64 kg
Tolltariffnummer	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	PK Polykarbonat-kapslinger, BHD: 130x130x99 mm, glassfiberforsterket polykarbonat, uten svekkinger, med grått deksel

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	C-UL DNV UL UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring