

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## PK 9511.100

# Polykarbonat-kapslinger PK

Stat: 12.03.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9511.100 - Polykarbonat-kapslinger PK uten svekkinger

Veggkapsling av glassfiberforsterket polykarbonat Kapslingsgrad IP 66. Deksel med hurtiglås gir raskt vedlikehold. Selvslukkende materiale gir sikkerhet.



## Funksjoner

|                                 |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.nr                          | PK 9511.100                                                                                                                                                                           |
| Utførelse                       | Gjennomsiktig deksel                                                                                                                                                                  |
| Produktbeskrivelse              | Bruk i omgivelsestemperaturområde: -35 °C...+80 °C. De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene.                                                            |
| Materiale                       | Kapslinger: Glassfiberforsterket polykarbonat<br>Gjennomsiktig deksel: Polykarbonat, PU-pakning som er innskummet helt rundt<br>Lokkskruer: polyamid<br>Isolasjonsstopfen: Polyetylen |
| Farge                           | RAL 7035                                                                                                                                                                              |
| Leveringsomfang                 | Kapsling med deksel<br>Lokkskruer<br>Isolasjonspropper for veggefesteskruer                                                                                                           |
| Protection category NEMA        | NEMA 4X                                                                                                                                                                               |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 66                                                                                                                                                                                 |
| IK-kode                         | IK08                                                                                                                                                                                  |

# Funksjoner

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Dimensjoner            | Bredde: 130 mm<br>Høyde: 130 mm<br>Dybde: 99 mm |
| Driftstemperaturområde | -35 °C...80 °C                                  |
| Grunnmateriale         | Polykarbonat                                    |
| Pakkeenhet             | 4 stk.                                          |
| Nettovekt              | 1,4 kg                                          |
| Bruttovekt             | 1,6 kg                                          |
| Tolltariffnummer       | 94037000                                        |
| ETIM 9                 | EC000261                                        |
| ECLASS 8.0             | 27180101                                        |

# Godkjenninger

|               |            |
|---------------|------------|
| Godkjenninger | C-UL<br>UL |
|---------------|------------|