


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9512.100

Polykarbonat-kapslinger PK

Stat: 12.03.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9512.100 - Polykarbonat-kapslinger PK uten svekkinger

Veggkapsling av glassfiberforsterket polykarbonat Kapslingsgrad IP 66. Deksel med hurtiglås gir raskt vedlikehold. Selvslukkende materiale gir sikkerhet.



Funksjoner

Art.nr	PK 9512.100
Utførelse	Gjennomsiktig deksel
Produktbeskrivelse	Bruk i omgivelsestemperaturområde: -35 °C...+80 °C. De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene.
Materiale	Kapslinger: Glassfiberforsterket polykarbonat Gjennomsiktig deksel: Polykarbonat, PU-pakning som er innskummet helt rundt Lokkskruer: polyamid Isolasjonsstopfen: Polyetylen
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling med deksel Lokkskruer Isolasjonspropper for veggefesteskruer
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
IK-kode	IK08

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 180 mm Høyde: 94 mm Dybde: 57 mm
Driftstemperaturområde	-35 °C...80 °C
Grunnmateriale	Polykarbonat
Pakkeenhet	2 stk.
Nettvekt	0,5 kg
Bruttvekt	0,594 kg
Tolltariffnummer	94037000
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Godkjenninger

Godkjenninger	C-UL UL
---------------	------------