



PK 9513.000 - Polykarbonat-kapslinger PK uten svekkinger

Veggkapsling av glassfiberforsterket polykarbonat Kapslingsgrad IP 66. Deksel med hurtiglås gir raskt vedlikehold. Selvslukkende materiale gir sikkerhet.



Funksjoner

Art.nr	PK 9513.000
Utførelse	PK-skap med lukket deksel
Produktbeskrivelse	Bruk i omgivelsestemperaturområde: -35 °C...+80 °C. De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene.
Materiale	Kapslinger: Glassfiberforsterket polykarbonat Grått deksel: Glassfiberforsterket polykarbonat, PU-pakning som er innskummet helt rundt Lokkskruer: polyamid Isolasjonsstopfen: Polyetylen
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling med deksel Lokkskruer Isolasjonspropper for veggefesteskruer
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
IK-kode	IK08

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 180 mm Høyde: 94 mm Dybde: 81 mm
Driftstemperaturområde	-35 °C...80 °C
Grunnmateriale	Polykarbonat
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	0,686 kg
Bruttovekt	0,8 kg
Tolltariffnummer	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	PK Polykarbonat-kapslinger, BHD: 180x94x81 mm, glassfiberforsterket polykarbonat, uten svekkinger, med grått deksel

Godkjenninger

Godkjenninger	C-UL DNV UL UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring