

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PK 9514.050**

**Polykarbonat-kapslinger PK**

Stat: 11.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9514.050 - Polykarbonat-kapslinger PK med svekkinger

Veggkapsling av glassfiberforsterket polykarbonat Kapslingsgrad IP 66. Deksel med hurtiglås gir raskt vedlikehold. Selvslukkende materiale gir sikkerhet.



## Funksjoner

Art.nr	PK 9514.050
Utførelse	PK-skap med lukket deksel
Materiale	Kapslinger: Glassfiberforsterket polykarbonat Deksel: Glassfiberforsterket polykarbonat, PU-pakning som er innskummet helt rundt Lokkskruer: polyamid Isolasjonsstopfen: Polyetylen
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling med deksel Lokkskruer Isolasjonspropper for veggefesteskruer
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 180 mm Høyde: 110 mm Dybde: 90 mm

# Funksjoner

Kabelinnføring (antall x Ø)	M20 M20/M25 M32/M40
Antall metriske svekkinger	16 x M20 2 x M20/M25 2 x M32/M40
Driftstemperaturområde	-35 °C...80 °C
Grunnmateriale	Polykarbonat
Pakkeenhet	2 stk.
Nettvekt	0,77 kg
Bruttvekt	0,863 kg
Tolltariffnummer	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	PK Polykarbonat-kapslinger, BHD: 180x110x90 mm, glassfiberforsterket polykarbonat, med svekkinger, med grått deksel

# Godkjenninger

Godkjenninger	C-UL DNV UL
Forklaringer	Samsvarserklæring