

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PK 9517.100**

**Polykarbonat-kapslinger PK**

Stat: 28.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9517.100 - Polykarbonat-kapslinger PK uten svekkinger

Veggkapsling av glassfiberforsterket polykarbonat Kapslingsgrad IP 66. Deksel med hurtiglås gir raskt vedlikehold. Selvslukkende materiale gir sikkerhet.



## Funksjoner

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Art.nr                          | PK 9517.100   |
| Utførelse                       | PK-kapsling med deksel, transparent   |
| Produktbeskrivelse              | Bruk i omgivelsestemperaturområde: -35 °C...+80 °C. De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene.  |
| Materiale                       | Kapslinger: Glassfiberforsterket polykarbonat<br>Gjennomsiktig deksel: Polykarbonat, PU-pakning som er innskummet helt rundt<br>Lokkskruer: polyamid<br>Isolasjonsstopfen: Polyetylen |
| Farge                           | RAL 7035  |
| Leveringsomfang                 | Kapsling med deksel<br>Lokkskruer<br>Isolasjonspropper for veggefesteskruer   |
| Protection category NEMA        | NEMA 4X   |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 66   |
| IK-kode                         | IK08  |

# Funksjoner

|                        |  |
|------------------------|--|
| Dimensjoner            | Bredde: 182 mm<br>Høyde: 180 mm<br>Dybde: 90 mm  |
| Driftstemperaturområde | -35 °C...80 °C   |
| Grunnmateriale         | Polykarbonat   |
| Pakkeenhet             | 1 stk.   |
| Nettovekt              | 0,6 kg   |
| Bruttovekt             | 0,635 kg   |
| Tolltariffnummer       | 84879090   |
| ETIM 9                 | EC000261   |
| ECLASS 8.0             | 27180101   |
| Produktbeskrivelse     | PK Polykarbonat-kapslinger, BHD: 182x180x90 mm, glassfiberforsterket polykarbonat, uten svekkinger, med transparent deksel |

# Godkjenninger

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Godkjenninger | C-UL<br>DNV<br>UL |
| Forklaringer  | Samsvarserklæring |