


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9521.050

Polykarbonat-kapslinger PK

Stat: 11.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9521.050 - Polykarbonat-kapslinger PK med svekkinger

Veggkapsling av glassfiberforsterket polykarbonat Kapslingsgrad IP 66. Deksel med hurtiglås gir raskt vedlikehold. Selvslukkende materiale gir sikkerhet.



Funksjoner

Art.nr	PK 9521.050
Utførelse	PK-skap med lukket deksel
Materiale	Kapslinger: Glassfiberforsterket polykarbonat Deksel: Glassfiberforsterket polykarbonat, PU-pakning som er innskummet helt rundt Lokkskruer: polyamid Isolasjonsstopfen: Polyetylen
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling med deksel Lokkskruer Isolasjonspropper for veggefesteskruer
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 254 mm Høyde: 180 mm Dybde: 111 mm

Funksjoner

Kabelinnføring (antall x Ø)	M20 M25/M32 M32/M40
Antall metriske svekkinger	24 x M20 4 x M25/M32 4 x M32/M40
Driftstemperaturområde	-35 °C...80 °C
Grunnmateriale	Polykarbonat
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	0,849 kg
Bruttovekt	0,91 kg
Tolltariffnummer	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	PK Polykarbonat-kapslinger, BHD: 254x180x111 mm, glassfiberforsterket polykarbonat, med svekkinger, med grått deksel

Godkjenninger

Godkjenninger	C-UL DNV UL
Forklaringer	Samsvarserklæring
