

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PK 9521.100**

**Polykarbonat-kapslinger PK**

Stat: 15.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9521.100 - Polykarbonat-kapslinger PK uten svekkinger

Veggkapsling av glassfiberforsterket polykarbonat Kapslingsgrad IP 66. Deksel med hurtiglås gir raskt vedlikehold. Selvslukkende materiale gir sikkerhet.



## Funksjoner

Art.nr	PK 9521.100
Utførelse	PK-kapsling med deksel, transparent
Produktbeskrivelse	Bruk i omgivelsestemperaturområde: -35 °C...+80 °C. De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene.
Materiale	Kapslinger: Glassfiberforsterket polykarbonat Gjennomsiktig deksel: Polykarbonat, PU-pakning som er innskummet helt rundt Lokkskruer: polyamid Isolasjonsstopfen: Polyetylen
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling med deksel Lokkskruer Isolasjonspropper for veggefesteskruer
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
IK-kode	IK08

# Funksjoner

---

Dimensjoner	Bredde: 254 mm Høyde: 180 mm Dybde: 111 mm
Driftstemperaturområde	-35 °C...80 °C
Grunnmateriale	Polykarbonat
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,8 kg
Bruttovekt	0,9 kg
Tolltariffnummer	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	PK Polykarbonat-kapslinger, BHD: 254x180x111 mm, glassfiberforsterket polykarbonat, uten svekkinger, med transparent deksel

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	C-UL DNV UL
Forklaringer	Samsvarserklæring