

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PK 9524.000**

**Polykarbonat-kapslinger PK**

Stat: 11.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9524.000 - Polykarbonat-kapslinger PK uten svekkinger

Veggkapsling av glassfiberforsterket polykarbonat Kapslingsgrad IP 66. Deksel med hurtiglås gir raskt vedlikehold. Selvslukkende materiale gir sikkerhet.



## Funksjoner

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Art.nr                          | PK 9524.000  |
| Utførelse                       | PK-skap med lukket deksel  |
| Produktbeskrivelse              | Bruk i omgivelsestemperaturområde: -35 °C...+80 °C. De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene.   |
| Materiale                       | Kapslinger: Glassfiberforsterket polykarbonat<br>Grått deksel: Glassfiberforsterket polykarbonat, PU-pakning som er innskummet helt rundt<br>Lokkskruer: polyamid<br>Isolasjonsstopfen: Polyetylen |
| Farge                           | RAL 7035   |
| Leveringsomfang                 | Kapsling med deksel<br>Lokkskruer<br>Isolasjonspropper for veggefesteskruer  |
| Protection category NEMA        | NEMA 4X  |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 66  |
| IK-kode                         | IK08   |

# Funksjoner

---

|                        |   |
|------------------------|---|
| Dimensjoner            | Bredde: 360 mm<br>Høyde: 254 mm<br>Dybde: 165 mm  |
| Driftstemperaturområde | -35 °C...80 °C  |
| Grunnmateriale         | Polykarbonat  |
| Pakkeenhet             | 1 stk.  |
| Nettovekt              | 1,796 kg  |
| Bruttovekt             | 2,02 kg   |
| Tolltariffnummer       | 84879090  |
| ETIM 9                 | EC000261  |
| ECLASS 8.0             | 27180101  |
| Produktbeskrivelse     | PK Polykarbonat-kapslinger, BHD: 360x254x165 mm, glassfiberforsterket polykarbonat, uten svekkinger, med grått deksel |

# Godkjenninger

---

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Godkjenninger | C-UL<br>DNV<br>UL |
| Forklaringer  | Samsvarserklæring |