

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9524.100

Polykarbonat-kapslinger PK

Stat: 02.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PK 9524.100 - Polykarbonat-kapslinger PK uten svekkinger

Veggkapsling av glassfiberforsterket polykarbonat Kapslingsgrad IP 66. Deksel med hurtiglås gir raskt vedlikehold. Selvslukkende materiale gir sikkerhet.



Funksjoner

Art.nr	PK 9524.100
Utførelse	PK-kapsling med deksel, transparent
Produktbeskrivelse	Bruk i omgivelsestemperaturområde: -35 °C...+80 °C. De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene.
Materiale	Kapslinger: Glassfiberforsterket polykarbonat Gjennomsiktig deksel: Polykarbonat, PU-pakning som er innskummet helt rundt Lokkskruer: polyamid Isolasjonsstopfen: Polyetylen
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling med deksel Lokkskruer Isolasjonspropper for veggefesteskruer
Protection category NEMA	NEMA 4X
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
IK-kode	IK08

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 360 mm Høyde: 254 mm Dybde: 165 mm
Driftstemperaturområde	-35 °C...80 °C
Grunnmateriale	Polykarbonat
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1,72 kg
Bruttovekt	1,92 kg
Tolltariffnummer	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	PK Polykarbonat-kapslinger, BHD: 360x254x165 mm, glassfiberforsterket polykarbonat, uten svekkinger, med transparent deksel

Godkjenninger

Godkjenninger	C-UL DNV UL
Forklaringer	Samsvarserklæring