

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9614.100

Mini-PLS Apparatadapter

Stat: 15.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9614.100 - Mini-PLS Apparatadapter

Maks. målestrøm fra 12 A til 100 A.

Funksjoner

| | |
|----------------------------|---|
| Art.nr | SV 9614.100 |
| Materiale | polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 |
| Farge | RAL 7035 |
| Tilkoblingsledninger (AWG) | AWG 12 |
| Måledriftsspenning | 690 V, 3~ |
| Driftsstrøm maks. | 25 A |
| Dimensjoner | Bredde: 45 mm Høyde: 160 mm |
| Bæreskiner antall/høyde | 1 / 7,5 mm |
| Egnet for produsent (type) | ABB Eaton Schneider Electric Siemens MS116 PKZM0 bis 25 A PKZM01 bis 25 A PKE12 PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11 |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 0,25 kg |

Funksjoner

| | |
|-------------------------|--|
| Bruttovekt | 0,29 kg |
| Kobberandel (kg / stk.) | 0,041 |
| Tolltariffnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Produktbeskrivelse | SV Mini-PLS apparatadapter, 25 A, 690 V, 3-polet, tilkoblingsledning AWG 12, BH: 45x160 mm, DIN-skiner H: 7,5 mm |

Godkjenninger

| | |
|---------------|---|
| Godkjenninger | UR + C-UR (recognized) |
| Forklaringer | Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK |