

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9616.000

# Mini-PLS Apparatadapter

Stat: 15.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9616.000 - Mini-PLS Apparatadapter

Maks. målestrøm fra 12 A til 100 A.

## Funksjoner

Art.nr	SV 9616.000
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
Tilkoblingsledninger (AWG)	AWG 10
Måledriftsspenning	690 V, 3~
Driftsstrøm maks.	40 A
Dimensjoner	Bredde: 54 mm Høyde: 160 mm
Bæreskinner antall/høyde	1 / 7,5 mm
Egnet for produsent (type)	Schneider Electric Siemens GV3 max. 40 A 3RV10 31 max. 40 A
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	0,27 kg
Bruttovekt	0,32 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,046
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV Mini-PLS apparatadapter, 40 A, 690 V, 3-polet, tilkoblingsledning AWG 10, BH: 54x160 mm, DIN-skiner H: 7,5 mm

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	UR + C-UR (recognized)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK

---