

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.100 CB-apparatadapter

Stat: 15.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.100 - CB-apparatadapter 3-polet

For mekanisk feste og direkte kontakt med effektbrytere på skinneresystemet.

Funksjoner

Art.nr	SV 9635.100
Virkemåte	For mekanisk feste og direkte kontakt med effektbrytere på kortet Montering av effektbryteren ved hjelp av montasjepunkter (M4) som kan stilles inn hver for seg
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
Henvisning	Ved valg av CB-apparatadapter må det tas hensyn til festeavstanden til effektbryteren Avhengig av effektbryteren som brukes, kan det oppstå en effektreduksjon De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
Driftsstrøm maks.	160 A
Måledriftsspenning	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Polantall	3-polet
Dimensjoner	Bredde: 90 mm Høyde: 160 mm Dybde: 45 mm
Distance between fixing points	25 mm
Effekt-utgang	oppe/nede
Egnet for produsent (type)	ABB (XT1) Allen Bradley (140G-G) Siemens (3VA10, 3VA11, 3VA51)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,58 kg
Bruttovekt	0,582 kg

Funksjoner

Kobberandel (kg / stk.)	0,276
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV CB component adaptor160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole WH: 90 x 160 mm, mounting distance 25 mm

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
