

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.200 Tilkoblingsadapter

Stat: 15.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.200 - Tilkoblingsadapter RiLine Compact

For tilkobling av runde kabler.

## Funksjoner

Art.nr	SV 9635.200
Virkemåte	For innmating av kortet
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge	RAL 7035
Henvisning	De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
Henvisning til best.nr.	Ved bruk av fintrådede rundledere 16 mm <sup>2</sup> med endehylse anbefales følgende krympetenger: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
Driftsstrøm maks.	63 A
Måledriftsspenning	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Polantall	3-polet
Effekt-utgang	oppe/nede
Elektriske verdier UL	Merkestrøm (UL): 48 A Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Trekkfjærklemme
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet uten endehylse	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Tilkobling av runde ledninger, flertrådet	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Tilkobling av runde kabler, entrådet	1,5 - 10 mm <sup>2</sup>
Tilkobling for rundkabel	AWG 6 - 16

# Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 22,5 mm Høyde: 160 mm Dybde: 115,5 mm
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	0,72 kg
Bruttovekt	0,788 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,023
Tolltariffnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	Tilkoblingsadapter 63 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polet, ledningsutføring oppe/nede, rundledertilkobling 1,5-16 mm <sup>2</sup> (RiLine Compact)

# Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK