

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.200 Tilkoblingsadapter

Stat: 03.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.200 - Tilkoblingsadapter RiLine Compact

For tilkobling av runde kabler.

Funksjoner

Art.nr	SV 9635.200
Virkemåte	For innmating av kortet
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge	RAL 7035
Henvisning	De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
Henvisning til best.nr.	Ved bruk av fintrådede rundledere 16 mm ² med endehylse anbefales følgende krympetenger: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
Driftsstrøm maks.	63 A
Måledriftsspenning	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Polantall	3-polet
Effekt-utgang	oppe/nede
Elektriske verdier UL	Merkestrøm (UL): 48 A Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Trekkfjærklemme
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet uten endehylse	1,5 - 16 mm ²
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse	1,5 - 16 mm ²
Tilkobling av runde ledninger, flertrådet	1,5 - 16 mm ²
Tilkobling av runde kabler, entrådet	1,5 - 10 mm ²
Tilkobling for rundkabel	AWG 6 - 16

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 22,5 mm Høyde: 160 mm Dybde: 115,5 mm
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	0,72 kg
Bruttovekt	0,788 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,023
Tolltariffnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	Tilkoblingsadapter 63 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polet, ledningsutføring oppe/nede, rundledertilkobling 1,5-16 mm ² (RiLine Compact)

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK