

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.210 Tilkoblingsadapter

Stat: 28.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.210 - Tilkoblingsadapter RiLine Compact

For tilkobling av runde kabler.

## Funksjoner

Art.nr	SV 9635.210
Virkemåte	For innmating av kortet
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge	RAL 7035
Henvisning	De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
Henvisning til best.nr.	Kan brukes som innmating midt på eller som langsforbinder av to rekkemonterte kort
Driftsstrøm maks.	125 A
Måledriftsspenning	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Polantall	3-polet
Effekt-utgang	oppe/nede
Elektriske verdier UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC480 V AC
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Rammeklemme
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet uten endehylse	6 - 50 mm <sup>2</sup>
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse	6 - 50 mm <sup>2</sup>
Tilkobling av runde ledninger, flertrådet	6 - 50 mm <sup>2</sup>
Tilkobling av runde kabler, entrådet	6 - 50 mm <sup>2</sup>
Tilkobling for rundkabel	AWG 1 - 10

# Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 45 mm Høyde: 160 mm Dybde: 92,5 mm
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	1,12 kg
Bruttovekt	1,183 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,04
Tolltariffnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV Connection adaptor, 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, cable outlet top/bottom, round conductor connection 6-50 mm <sup>2</sup>

# Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK