

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.300 Apparataadapter

Stat: 10.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.300 - Apparatadapter 3-polet

For oppbygging av effektbrytere og kontaktorer.

Funksjoner

Art.nr	SV 9635.300
Utførelse	med integrert sikringsholder
Virkemåte	For mekanisk feste og direkte kontakt med elektrisk utstyr på kortet
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge	RAL 7035
Henvisning	De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
Driftsstrøm maks.	16 A
Måledriftsspenning	690 V (AC) 600 V (DC)
Polantall	3-polet
For sikringstype (Class)	CC
Elektriske verdier UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Tilkoblingsledninger (AWG)	AWG 14
Lengde tilkoblingskabel	125 mm
Bæreskinner antall/høyde	1 / 10 mm
Bæreskinnetype	fast
Dimensjoner	Bredde: 22,5 mm Høyde: 160 mm Dybde: 80 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,124 kg
Bruttovekt	0,134 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,02

Funksjoner

Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV Component adaptor, 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, for fuse 10x38 mm/Class CC, connection cable AWG 14 (L: 125 mm), WH: 22,5x160 mm

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK