


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.310 Apparataadapter

Stat: 10.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.310 - Apparatadapter 3-polet

For oppbygging av effektbrytere og kontaktorer.

Funksjoner

| | |
|----------------------------|--|
| Art.nr | SV 9635.310 |
| Utførelse | Basic |
| Virkemåte | For mekanisk feste og direkte kontakt med elektrisk utstyr på kortet |
| Materiale | polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94 |
| Farge | RAL 7035 |
| Henvisning | De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser |
| Driftsstrøm maks. | 16 A |
| Måledriftsspenning | 600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~ |
| Polantall | 3-polet |
| Elektriske verdier UL | Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC |
| Tilkoblingsledninger (AWG) | AWG 14 |
| Lengde tilkoblingskabel | 120 mm |
| Bæreskiner antall/høyde | 1 / 10 mm |
| Bæreskinnetype | fast |
| Dimensjoner | Bredde: 45 mm Høyde: 160 mm Dybde: 34,5 mm |
| Pakkeenhet | 4 stk. |
| Nettovekt | 0,4 kg |
| Bruttovekt | 0,426 kg |
| Kobberandel (kg / stk.) | 0,024 |
| Tolltariffnummer | 85369095 |

Funksjoner

| | |
|--------------------|--|
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Produktbeskrivelse | SV Component adaptor (Basic), 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 14 (L: 120 mm), WH: 45x160 mm |

Godkjenninger

| | |
|---------------|---|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer | Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK |
