


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.350 Apparataadapter

Stat: 07.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.350 - Apparatadapter 3-polet

For oppbygging av effektbrytere og kontaktorer.

Funksjoner

Art.nr	SV 9635.350
Utførelse	Comfort
Virkemåte	For mekanisk feste og direkte kontakt med elektrisk utstyr på kortet
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge	RAL 7035
Henvisning	De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
Driftsstrøm maks.	32 A
Måledriftsspenning	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Polantall	3-polet
Elektriske verdier UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Tilkoblingsledninger (AWG)	AWG 10
Lengde tilkoblingskabel	160 mm
Bæreskiner antall/høyde	1 / 10 mm
Bæreskinnetype	justerbar
Dimensjoner	Bredde: 45 mm Høyde: 160 mm Dybde: 34,5 mm
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	0,56 kg
Bruttovekt	0,582 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,055
Tolltariffnummer	85369095

Funksjoner

ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV Component adaptor (Comfort), 32 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 10 (L: 100 mm), WH: 45x160 mm

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
