


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.372 Apparataadapter

Stat: 05.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.372 - Apparatadapter 1-polet

For oppbygging av effektbrytere og kontaktorer.

## Funksjoner

Art.nr	SV 9635.372
Utførelse	L2
Virkemåte	For mekanisk feste og direkte kontakt med elektrisk utstyr på kortet
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge	RAL 7035
Henvisning	Avhengig av ønsket fasetilkobling er forskjellige adapterutførelser nødvendig De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
Driftsstrøm maks.	16 A
Måledriftsspenning	690 V (AC), 1~
Polantall	1-polet
Tilkoblingsledninger (AWG)	AWG 14
Lengde tilkoblingskabel	100 mm
Bæreskiner antall/høyde	1 / 10 mm
Bæreskinnetype	fast
Dimensjoner	Bredde: 18 mm Høyde: 160 mm Dybde: 35 mm
Pakkeenhet	6 stk.
Nettvekt	0,33 kg
Bruttvekt	0,373 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,008
Tolltariffnummer	85369095

# Funksjoner

---

ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV component adaptor 16 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L2), connection cable AWG 14, WH: 18 x 160 mm

---

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK

---