

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.373 Apparataadapter

Stat: 27.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.373 - Apparatadapter 1-polet

For oppbygging av effektbrytere og kontaktorer.

Funksjoner

| | |
|----------------------------|---|
| Art.nr | SV 9635.373 |
| Utførelse | L3 |
| Virkemåte | For mekanisk feste og direkte kontakt med elektrisk utstyr på kortet |
| Materiale | polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94 |
| Farge | RAL 7035 |
| Henvisning | Avhengig av ønsket fasetilkobling er forskjellige adapterutførelser nødvendig De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser |
| Driftsstrøm maks. | 16 A |
| Måledriftsspenning | 690 V (AC), 1~ |
| Polantall | 1-polet |
| Tilkoblingsledninger (AWG) | AWG 14 |
| Lengde tilkoblingskabel | 100 mm |
| Bæreskiner antall/høyde | 1 / 10 mm |
| Bæreskinnetype | fast |
| Dimensjoner | Bredde: 18 mm Høyde: 160 mm Dybde: 35 mm |
| Pakkeenhet | 6 stk. |
| Nettvekt | 0,3 kg |
| Bruttvekt | 0,382 kg |
| Kobberandel (kg / stk.) | 0,009 |
| Tolltariffnummer | 85369095 |

Funksjoner

| | |
|--------------------|--|
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Produktbeskrivelse | SV component adaptor 16 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L3), connection cable AWG 14, WH: 18 x 160 mm |

Godkjenninger

| | |
|---------------|---|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer | Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK |
