

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.700 NH-sikrings-lastskillebryter

Stat: 03.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.700 - NH-sikrings-lastskillebryter gr. 000

For RiLine Compact samleskinnesystem.



Funksjoner

Art.nr	SV 9635.700
Virkemåte	For å sikre tilkoblede forbrukere Integrerte testhull gir adgang til å måle på kontaktdelene til smelteinnsatsene For kabeluttak oppe må NH-sikringslastskillere monteres på skinnesystemet vridd 180°
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 Kontaktbaner: forsølvet hardkobber
Farge	RAL 7035
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3
For NH-størrelse	000
Merkestrøm maks.	125 A
Måledriftsspenning	440 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Polantall	3-polet
Effekt-utgang	oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Rammeklemme

Funksjoner

Tilkobling av rundledere	2,5 - 50 mm ²
Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)	10 x 10 mm
Dimensjoner	Bredde: 49,5 mm Høyde: 174,5 mm Dybde: 96 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,52 kg
Bruttovekt	0,562 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,145
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivelse	LV HRC fused interrupter, size 000, 690 V (RiLine Compact)