


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9665.770

Kabelinnføringsflens

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9665.770 - Kabelinnføringsflens for takplate

Kabelinnføringsflenser for takplatter, med metriske svekkinger, tetningsmembraner, innføringsstusser eller lukket.



Funksjoner

Art.nr	SV 9665.770
Utførelse	med pakningsmembraner 32 x Ø 7 – 16 mm, 4 x Ø 10 – 20 mm, 3 x Ø 14 – 26 mm
Produktbeskrivelse	For enkel og sikker kabelinnføring i taket.
Materiale	Isolasjonsstoff
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. tetning
Dimensjoner	Bredde: 250 mm Dybde: 160 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,3 kg
Bruttovekt	0,341 kg
Tolltariffnummer	39269097
ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivelse	SV Kabelinnføringsflenser, med pakningsmembraner 32 x Ø 7 – 16 mm, 4 x Ø 10 – 20 mm, 3 x Ø 14 – 26 mm