

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.120 Montasjeplatemodul

Stat: 03.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.120 - Montasjeplatemodul

Med montasjeplate av 2 mm forsinket stålplate, avdekningen kan plomberes.

Funksjoner

Art.nr	SV 9666.120
Produktbeskrivelse	Mulig montasjedybde 105 – 140 mm. Avdekning kan plomberes.
Materiale	Avdekning: Polystyrol Montasjeplate: Stålplate, forsinket.
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Dimensjoner	Bredde: 500 mm Høyde: 150 mm
Byggestørrelse	Breddeenheter (BE) à 250 mm: 2 Høydeenheter (HE) à 150 mm: 1
Mål montasjeplate (B x H)	438 mm x 116 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1,65 kg
Bruttovekt	1,66 kg
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Produktbeskrivelse	SV Montasjeplate-moduler (ISV), 2 WU (500 mm), 1 HE (150 mm), montasjeplate BH: 438x116 mm

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---