


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.130 Montasjeplatemodul

Stat: 13.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.130 - Montasjeplatemodul

Med montasjeplate av 2 mm forsinket stålplate, avdekningen kan plomberes.

## Funksjoner

Art.nr	SV 9666.130
Produktbeskrivelse	Mulig montasjedybde 105 – 140 mm. Avdekning kan plomberes.
Materiale	Avdekning: Polystyrol Montasjeplate: Stålplate, forsinket.
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Dimensjoner	Bredde: 500 mm Høyde: 300 mm
Byggestørrelse	Breddeenheter (BE) à 250 mm: 2 Høydeenheter (HE) à 150 mm: 2
Mål montasjeplate (B x H)	438 mm x 266 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	3,21 kg
Bruttovekt	3,22 kg
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Produktbeskrivelse	SV Montasjeplate-moduler (ISV), 2 WU (500 mm), 2 HE (300 mm), montasjeplate BH: 438x226 mm

## Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---