

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.140 Montasjeplatemodul

Stat: 20.03.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.140 - Montasjeplatemodul

Med montasjeplate av 2 mm forsinket stålplate, avdekningen kan plomberes.

Funksjoner

Art.nr	SV 9666.140
Produktbeskrivelse	Mulig montasjedybde 105 – 140 mm. Avdekning kan plomberes.
Materiale	Avdekning: Polystyrol Montasjeplate: Stålplate, forsinket.
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Dimensjoner	Bredde: 500 mm Høyde: 450 mm
Byggestørrelse	Breddeenheter (BE) à 250 mm: 2 Høydeenheter (HE) à 150 mm: 3
Mål montasjeplate (B x H)	438 mm x 416 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	4,29 kg
Bruttovekt	4,3 kg
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Produktbeskrivelse	SV Montasjeplate-moduler (ISV), 2 WU (500 mm), 3 HE (450 mm), montasjeplate BH: 438x416 mm

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	-------------------------------------------