

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.150 Montasjeplatemodul

Stat: 03.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.150 - Montasjeplatemodul

Med montasjeplate av 2 mm forsinket stålplate, avdekningen kan plomberes.

Funksjoner

| | |
|---------------------------|---|
| Art.nr | SV 9666.150 |
| Produktbeskrivelse | Mulig montasjedybde 105 – 140 mm. Avdekning kan plomberes. |
| Materiale | Avdekning: Polystyrol Montasjeplate: Stålplate, forsinket. |
| Farge | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Inkl. festemateriell |
| Dimensjoner | Bredde: 500 mm Høyde: 600 mm |
| Byggestørrelse | Breddeenheter (BE) à 250 mm: 2 Høydeenheter (HE) à 150 mm: 4 |
| Mål montasjeplate (B x H) | 438 mm x 566 mm |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 6,15 kg |
| Bruttovekt | 6,16 kg |
| Tolltariffnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC001893 |
| ECLASS 8.0 | 27400608 |
| Produktbeskrivelse | SV Montasjeplate-moduler (ISV), 2 WU (500 mm), 4 HE (600 mm), montasjeplate BH: 538x566 mm |

Godkjenninger

| | |
|--------------|---|
| Forklaringer | Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK |
|--------------|---|