

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.270

Rekkemonteringsapparatmodul

Stat: 04.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.270 - Rekkemonteringsapparatmodul

For montering av DIN skinneutstyr, avdekningen kan plomberes.

Funksjoner

Art.nr	SV 9666.270
Produktbeskrivelse	For montering av DIN-skinneutstyr. Med bæreskinner 35 x 15 mm. Avdekning kan plomberes.
Materiale	Avdekning: Polystyrol Bæreskinne: Stålplate, galvanisert Avdekning: Polystyrol
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Dimensjoner	Bredde: 250 mm Høyde: 600 mm
Byggestørrelse	Breddeenheter (BE) à 250 mm: 1 Høydeenheter (HE) à 150 mm: 4 Maks. delingsenheter à 18 mm: 48
Antall bæreskinner	4
Antall utsparinger	4
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1,35 kg
Bruttovekt	1,36 kg
Tolltariffnummer	85369001
ETIM 9	EC000264
ECLASS 8.0	27142411
Produktbeskrivelse	SV DIN skinnemoduler (ISV), 1 WU (250 mm), 4 HE (600 mm), 4 x 12 delningsenheter

Godkjenninger

Forklaringer

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring UK