

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.303

Rekkemonteringsapparatmodul

Stat: 07.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.303 - Rekkemonteringsapparatmodul

For montering av DIN skinneutstyr, avdekningen kan plomberes.

Funksjoner

Art.nr	SV 9666.303
Produktbeskrivelse	For montering av DIN-skinneutstyr. Med bæreskinner 35 x 15 mm. Avdekning kan plomberes.
Materiale	Avdekning: Polystyrol Bæreskinne: Stålplate, galvanisert Avdekning: Polystyrol
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Dimensjoner	Bredde: 750 mm Høyde: 450 mm
Byggestørrelse	Breddeenheter (BE) à 250 mm: 3 Høydeenheter (HE) à 150 mm: 3 Maks. delingsenheter à 18 mm: 108
Antall bæreskinner	3
Antall utsparinger	9
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	3,3 kg
Bruttovekt	3,5 kg
Tolltariffnummer	85369001
ETIM 9	EC000264
ECLASS 8.0	27142411
Produktbeskrivelse	SV DIN skinnemoduler (ISV), 3 WU (750 mm), 3 HE (450 mm), 9 x 12 delningsenheter

Godkjenninger

Forklaringer

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring UK