

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.390

NH-sikringslastskillebrytermodul

Stat: 24.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.390 - NH-sikringslastskillebrytermodul

Egnet for montering av NH-sikringslastskillebryterne for oppbygging av montasjeplater, avdekningen kan plomberes.



Funksjoner

Art.nr	SV 9666.390
Produktbeskrivelse	Egnet for montering av NH-sikringslastskillebryterne for oppbygging på montasjeplater. Avdekning kan plomberes.
Materiale	Avdekning: Polystyrol Travers: Stålplate
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Montasjetips	Ved bruk av NH-sikringslastskillere 2 x Gr. 2 (9344.210/.230/.250) eller 1 x Gr. 3 (9344.310/.330/.350) må skillestaget 9666.420 og berøringsbeskyttelsesmodulen 9666.060 brukes som modulenhet
Dimensjoner	Bredde: 500 mm Høyde: 300 mm
Byggestørrelse	Breddeenheter (BE) à 250 mm: 2 Høydeenheter (HE) à 150 mm: 2

Funksjoner

Pakker for best.nr.	9344.000 9344.010 9344.020 9344.030 9344.040 9344.050
For byggestørrelse	4 x Gr. 00
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1,59 kg
Bruttovekt	1,6 kg
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Produktbeskrivelse	SV NH-sikringslastskillebryter-moduler (ISV), 2 BHE (500 mm), 2 HE (300 mm), for 4 x gr. 00

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---