

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.400

NH-sikringslastskillebrytermodul

Stat: 06.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.400 - NH-sikringslastskillebrytermodul

Egnet for montering av NH-sikringslastskillebryterne for oppbygging av montasjeplater, avdekningen kan plomberes.



Funksjoner

| | |
|---------------------|---|
| Art.nr | SV 9666.400 |
| Produktbeskrivelse | Egnet for montering av NH-sikringslastskillebryterne for oppbygging på montasjeplater. Avdekning kan plomberes. |
| Materiale | Avdekning: Polystyrol Travers: Stålplate |
| Farge | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Inkl. festemateriell |
| Montasjetips | Ved bruk av NH-sikringslastskillere 2 x Gr. 2 (9344.210/.230/.250) eller 1 x Gr. 3 (9344.310/.330/.350) må skillestaket 9666.420 og berøringsbeskyttelsesmodulen 9666.060 brukes som modulenhet |
| Dimensjoner | Bredde: 250 mm Høyde: 450 mm |
| Byggestørrelse | Breddeenheter (BE) à 250 mm: 1 Høydeenheter (HE) à 150 mm: 3 |
| Pakker for best.nr. | 9344.100 9344.110 9344.130 9344.150 |

Funksjoner

| | |
|--------------------|--|
| For byggestørrelse | 1 x Gr. 1 |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 0,98 kg |
| Bruttovekt | 1,145 kg |
| Tolltariffnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001893 |
| ECLASS 8.0 | 27400608 |
| Produktbeskrivelse | SV NH-sikringslastskillebryter-moduler (ISV), 1 BHE (250 mm), 3 HE (450 mm), for 1 x gr. 1 |

Godkjenninger

| | |
|--------------|---|
| Forklaringer | Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK |
|--------------|---|