

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9666.410**

**NH-sikringslastskillebrytermodul**

Stat: 11.07.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.410 - NH-sikringslastskillebrytermodul

Egnet for montering av NH-sikringslastskillebryterne for oppbygging av montasjeplater, avdekningen kan plomberes.



## Funksjoner

Art.nr	SV 9666.410
Produktbeskrivelse	Egnet for montering av NH-sikringslastskillebryterne for oppbygging på montasjeplater. Avdekning kan plomberes.
Materiale	Avdekning: Polystyrol Travers: Stålplate
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Montasjetips	Ved bruk av NH-sikringslastskillere 2 x Gr. 2 (9344.210/.230/.250) eller 1 x Gr. 3 (9344.310/.330/.350) må skillestaget 9666.420 og berøringsbeskyttelsesmodulen 9666.060 brukes som modulenhet
Dimensjoner	Bredde: 250 mm Høyde: 450 mm
Byggestørrelse	Breddeenheter (BE) à 250 mm: 1 Høydeenheter (HE) à 150 mm: 3
For byggestørrelse	1 x Gr. 2
Pakker for best.nr.	9344.210 9344.230 9344.250

# Funksjoner

---

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,95 kg
Bruttovekt	1,082 kg
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Produktbeskrivelse	SV NH-sikringslastskillebryter-moduler (ISV), 1 BHE (250 mm), 3 HE (450 mm), for 1 x gr. 2

# Godkjenninger

---

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---