

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.580

# NH-sikringslastskillelistmodul

Stat: 03.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.580 - NH-sikringslastskillelistmodul

For NH-sikringslastskillere gr. 00 til gr.3 (3-polet, 100/185 mm skinnesenteravstand).

## Funksjoner

Art.nr	SV 9666.580
Produktbeskrivelse	For NH-sikringslastskillere gr. 00 til gr.3 (3-polet, 100/185 mm skinnesenteravstand).
Materiale	Avdekning: Polystyrol Holder: Glassfiberforsterket plast
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Henvisning	For å garantere problemfri kabeltilkobling må det installeres en berøringsbeskyttelses-modul eller en samleskinnemodul N/PE ovenfor eller nedenfor NH-sikringslastskiller-modulene.
Dimensjoner	Bredde: 500 mm Høyde: 450 mm
Byggestørrelse	Breddeenheter (BE) à 250 mm: 2 Høydeenheter (HE) à 150 mm: 3
For byggestørrelse	6 x Gr. 00
Pakker for best.nr.	9346.020 9346.030
Passer for samleskinner	40 x 10
Mellomavstand til samleskinnene	100 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2,3 kg
Bruttovekt	2,5 kg
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608

# Funksjoner

---

Produktbeskrivelse

SV NH-sikringslastskillelist-moduler (ISV), 2 BE (500 mm), 3 HE (450 mm), for 6 x gr. 00, (SV 9346XXX, 100 mm)

# Godkjenninger

---

Forklaringer

Samsvarserklæring  
Samsvarserklæring UK