


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.583

NH-sikringslastskillelistmodul

Stat: 03.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.583 - NH-sikringslastskillelistmodul

For NH-sikringslastskillere gr. 00 til gr.3 (3-polet, 100/185 mm skinnesenteravstand).

Funksjoner

Art.nr	SV 9666.583
Produktbeskrivelse	For NH-sikringslastskillere gr. 00 til gr.3 (3-polet, 100/185 mm skinnesenteravstand).
Materiale	Avdekning: Polystyrol Holder: Glassfiberforsterket plast
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Henvisning	For å garantere problemfri kabeltilkobling må det installeres en berøringsbeskyttelses-modul eller en samleskinnemodul N/PE ovenfor eller nedenfor NH-sikringslastskiller-modulene.
Dimensjoner	Bredde: 750 mm Høyde: 450 mm
Byggestørrelse	Breddeenheter (BE) à 250 mm: 3 Høydeenheter (HE) à 150 mm: 3
For byggestørrelse	10 x Gr. 00
Pakker for best.nr.	9346.020 9346.030
Passer for samleskinner	40 x 10
Mellomavstand til samleskinnene	100 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	3,33 kg
Bruttovekt	3,34 kg
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608

Funksjoner

Produktbeskrivelse

SV NH-sikringslastskillelist-moduler(ISV), 3 BE (750 mm), 3 HE (450 mm), for 10 x gr. 00, (SV 9346XXX, 100 mm)

Godkjenninger

Forklaringer

Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK