



SV 9666.723 - Tverrprofil ISV for VX

For horisontal inndeling av bærerammen i VX/TS-skapet.

Funksjoner

Art.nr	SV 9666.723
Produktbeskrivelse	For horisontal inndeling av bærerammen i skapet.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Dimensjoner	Bredde: 750 mm
Byggestørrelse	Breddeenheter (BE) à 250 mm: 3
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	0,81 kg
Bruttovekt	1,01 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,8 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivelse	SV Tverrprofil (ISV), 3 BE (750 mm), for TS, SE