


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.724 Tverrprofil ISV

Stat: 10.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.724 - Tverrprofil ISV for VX

For horisontal inndeling av bærerammen i VX/TS-skapet.

Funksjoner

Art.nr	SV 9666.724
Produktbeskrivelse	For horisontal inndeling av bærerammen i skapet.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Dimensjoner	Bredde: 1.000 mm
Byggestørrelse	Breddeenheter (BE) à 250 mm: 4
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	1,3 kg
Bruttovekt	1,351 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivelse	SV Tverrprofil (ISV), 4 BE (1000 mm), for TS, SE