

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.732 Dybdetravers

Stat: 01.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.732 - Dybdetravers for montasjesett ISV

For feste av montasjesettet ISV i skapet.

Funksjoner

Art.nr	SV 9666.732
Produktbeskrivelse	For feste av montasjesettet i skapet.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Pakker for best.nr.	9666.902 9666.912 9666.922 9666.932
Passer for	Kapslingstype: VX Dybde: = 400 mm = 500 mm = 600 mm
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	3,04 kg
Bruttovekt	3,04 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	12,3 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivelse	VX Depth stay (ISV), (depth 400/500/600 mm),