

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.757 Montasjeprofiler ISV

Stat: 23.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.757 - Montasjeprofiler ISV for AX

For vertikal inndeling av bærerammen i AX/AE skapet.

Funksjoner

Art.nr	SV 9666.757
Produktbeskrivelse	For vertikal inndeling av bærerammen i skapet.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Dimensjoner	Høyde: 1.050 mm
Byggestørrelse	Høydeenheter (HE) à 150 mm: 7
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	1,248 kg
Bruttovekt	1,448 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,5 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	39269097
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeskrivelse	SV Montasjeprofil (ISV), 7 HE (1050 mm), for AE