

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.912 Montasjesett ISV

Stat: 04.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.912 - Montasjesett ISV for VX

For montering av ISV utbyggingsmoduler i VX skap.



## Funksjoner

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Art.nr                  | SV 9666.912  |
| Produktbeskrivelse      | For montering av ISV utbyggingsmoduler i skap.   |
| Materiale               | Montasjerammefeste: Stålplate, galvanisert<br>Berøringsbeskyttelse: Stålplate, lakkert<br>Berøringsbeskyttelse, på sidene: PVC |
| Leveringsomfang         | Montasjerammefeste<br>Berøringsbeskyttelse<br>Inkl. festemateriell   |
| Byggestørrelse          | Breddeenheter (BE) à 250 mm: 3<br>Høydeenheter (HE) à 150 mm: 12   |
| Pakker for best.nr.     | 9666.916<br>9666.956   |
| Henvisning til best.nr. | I tillegg er montasjeprofil 9666.712, montasjeplate 8612.400 nødvendig   |
| Passer for              | Bredde: 850 mm<br>Høyde: 2.000 mm<br>Dybde: 400 mm<br>600 mm   |
| Pakkeenhet              | 1 stk.   |
| Nettovekt               | 8 kg   |
| Bruttovekt              | 8,5 kg   |

# Funksjoner

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| Tolltariffnummer   | 83024900  |
| ETIM 9             | EC002270  |
| ECLASS 8.0         | 27400613  |
| Produktbeskrivelse | VX Installation kit (ISV), 3 width units WU (750 mm), 12 U (1800 mm), (WH: 850x2000 mm) |

---

# Godkjenninger

---

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Forklaringer | Samsvarserklæring UK |
|--------------|----------------------|