

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9666.926

Gulvskap rekkemontert VX25

Stat: 28.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9666.926 - Gulvskap rekkemontert VX25

Underfordelingsskap

Rekkemonterte gulvskap VX, som underfordelinger, klargjort for ISV-utbyggingsmoduler.



Funksjoner

Art.nr	VX 9666.926
Materiale	Stålplate
Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Dør(er), tak, bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Bunnplate: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skapramme Dør(er) Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre Bunnplater Bakvegg Takplate Lås: 3 mm splittlås
Antall dører	2
Henvisning	Bruk VX gulvskap for 600 mm brede installasjonsfordelere For en sokkelhøyde på 200 mm behøves 2 pakker av sokkelhjørnestykker, 100 mm og sokkelpaneler, 100 mm

Funksjoner

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 12
Test specification	IEC 61 439-1/-2
Dimensjoner	Bredde: 1.100 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 600 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	115,4 kg
Bruttovekt	126,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	384,4 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000214
ECLASS 8.0	27142409
Produktbeskrivelse	VX Distribution enclosure (ISV), WHdepth 1100x2000x600 mm, sheet steel, two-door

Godkjenninger

Godkjenninger	Bureau Veritas DNV
Sertifikater	Overflate